

**Fasfräs 45°, weldon-skaft, Typ: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	216625 16
GTIN	4045197940193
Artikelklass	220

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	100 mm
Antal skär Z	2
Passande vändskär	SP..09T308
Utkragningslängd L_1	32 mm
$\varnothing D$	16 mm
max. avfasningsdiameter D_{max}	28,8 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Skrivsats för vändskär	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Skaftutförande	weldon-skaft
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Invändig	nej
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0
Nm

211750 3,0