


Tippbehållare med låg höjd, lackerad, Trågvolum: 500l



Beställningsdata

Ordernummer	919955 500
GTIN	2050001937445
Artikelklass	94B

Beskrivning

Utförande:

Tippbehållare **för fasta ämnen** med **låg konstruktionshöjd** och gynnsam tippvinkel. Tippning kan ske på godtycklig höjd med ett linsystem.

Trågplåten har kantprofil runt om och en stabil bottenram med gaffelfickor. En säkring förhindrar oavsiktlig avglidning och vältning.

Inkörningsfickornas invändiga mått $A \times D = 200 \times 60$ mm.

Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Teknisk beskrivning

lyftförmåga	1000 kg
höjd	680 mm
Längd	1440 mm
vikt	111 kg
avstånd, gaffelfickor B	150 mm

Bredd	780 mm
Användningsområde	för fasta material
Trågvoly	500 l
Tippkanternas höjd	495 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktslag	Tippbehållare

Tillbehör

Hjulsats till spån- och tippbehållare, polyamid, 4 delar Bärförmåga / hjul 450 kg	919970 450
--	------------