



## ROTO-DRIVE-avgradare med gradningshuvud Ø 10,4



### Beställningsdata

Ordernummer	838605
GTIN	7290005395451
Artikelklass	83G

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtag med vridbart lagrade, utbytbara gradningshuvuden. Enkel hantering tack vare vevsystem.

#### Användningsdata:

För ren och enkel gradning, fasning eller efterarbetning av hål, ytterdiametrar, gängor och spår.  
totallängd: 155 mm

### Teknisk beskrivning

totallängd	155 mm
Produktslag	Avgradare

### Tillbehör

Hålgradningshuvud HSS 90°, med skaft Gradningshuvudets Ø 3,2 mm	838610 3,2
Renskniv för innergänga HSS	838710
Hålgradningshuvud HSS 90°, med skaft Gradningshuvudets Ø 20 mm	838610 20
Hålgradningshuvud HSS 90°, med skaft Gradningshuvudets Ø 10,4 mm	838610 10,4

Utvändigt gradningshuvud HSS för Ø 4–18 mm	838660
Hågradningshuvud 90°, med HSS TiN-belagt skaft Gradningshuvudets Ø 10,4 mm	838611 10,4
Hålgradningshuvud HSS 90°, med skaft Gradningshuvudets Ø 6,3 mm	838610 6,3
Kniv för O-ringspår HSS	838760