

Garant**NPT-brotsch 1:16, NPT: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	162650 1
GTIN	4045197940896
Artikelklass	110

Beskrivning**Utförande:**

För brotschning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar utan avbrott. Inte för cylindriska borrhål.

Teknisk beskrivning

liten diameter D_3	28 mm
stor diameter D_2	30,7 mm
skaftstorlek \square	20 mm
Antal skär Z	10
Skärlängd L_c	43 mm
totallängd L	130 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Konförhållande	1:16
Invändig	nej
Användning vid håltyp	vid genomgående hål

Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		