

**Garant****NPT-brotsch 1:16, NPT: 1/2****Beställningsdata**

Ordernummer	162650 1/2
GTIN	4045197940872
Artikelklass	110

**Beskrivning****Utförande:**

För brotschning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar utan avbrott. Inte för cylindriska borrhål.

**Teknisk beskrivning**

skaftstorlek □	12 mm
stor diameter D <sub>2</sub>	19,1 mm
liten diameter D <sub>3</sub>	16,95 mm
totallängd L	95 mm
Antal skär Z	8
Skärlängd L <sub>c</sub>	35 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Konförhållande	1:16
Invändig	nej
Användning vid håltyp	vid genomgående hål

Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		