

**Garant****NPT-brotsch 1:16, NPT: 3/8****Beställningsdata**

Ordernummer	162650 3/8
GTIN	4045197940865
Artikelklass	110

**Beskrivning****Utförande:**

För brotschning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar utan avbrott. Inte för cylindriska borrhål.

**Teknisk beskrivning**

stor diameter $D_2$	15,4 mm
liten diameter $D_3$	13,75 mm
skaftstorlek $\square$	9 mm
totallängd L	85 mm
Antal skär Z	8
Skärlängd $L_c$	27 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Konförhållande	1:16
Invändig	nej
Användning vid håltyp	vid genomgående hål

Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		