

Garant**NPT-brotsch 1:16, NPT: 3/4****Beställningsdata**

Ordernummer	162650 3/4
GTIN	4045197940889
Artikelklass	110

Beskrivning**Utförande:**

För brotschning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar utan avbrott. Inte för cylindriska borrhål.

Teknisk beskrivning

stor diameter D_2	24,5 mm
liten diameter D_3	22,25 mm
Skärlängd L_c	35 mm
skaftstorlek \square	16 mm
totallängd L	105 mm
Antal skär Z	10
Skaftdiameter D_s	20 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Konförhållande	1:16
Invändig	nej
Användning vid håltyp	vid genomgående hål

Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		