

**Garant****NPT-brotsch 1:16, NPT: 1/8****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 162650 1/8    |
| GTIN         | 4045197940841 |
| Artikelklass | 110           |

**Beskrivning****Utförande:**

För brotschning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar utan avbrott. Inte för cylindriska borrhål.

**Teknisk beskrivning**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| totallängd L                  | 70 mm               |
| Antal skär Z                  | 6                   |
| Skärlängd L <sub>c</sub>      | 17 mm               |
| skaftstorlek □                | 5,5 mm              |
| stor diameter D <sub>2</sub>  | 9,1 mm              |
| liten diameter D <sub>3</sub> | 8,05 mm             |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub>  | 7 mm                |
| Beläggning                    | obelagd             |
| Skärmaterial                  | HSS                 |
| Norm                          | Verkstadsnorm       |
| Konförhållande                | 1:16                |
| Invändig                      | nej                 |
| Användning vid håltyp         | vid genomgående hål |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Färgring    | Utan         |
| Produktslag | Phillips-BIT |

## Användardata

|                              | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig)             | lämplig        |                |         |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | mindre lämplig |                |         |
| Olja                         | lämplig        |                |         |
| torrt                        | mindre lämplig |                |         |