


Tippbehållare med låg höjd, lackerad, Trågvolum: 750l



Beställningsdata

Ordernummer	919955 750
GTIN	2050001937452
Artikelklass	94B

Beskrivning

Utförande:

Tippbehållare **för fasta ämnen** med **låg konstruktionshöjd** och gynnsam tippvinkel. Tippning kan ske på godtycklig höjd med ett linsystem.

Trågplåten har kantprofil runt om och en stabil bottenram med gaffelfickor. En säkring förhindrar oavsiktlig avglidning och vältning.

Inkörningsfickornas invändiga mått $A \times D = 200 \times 60$ mm.

Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Teknisk beskrivning

Bredd	1280 mm
Användningsområde	för fasta material
avstånd, gaffelfickor B	495 mm
Trågvolum	750 l
lyftförmåga	1000 kg

höjd	680 mm
vikt	139 kg
Längd	1440 mm
Tippkanternas höjd	495 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktslag	Tippbehållare

Tillbehör

Hjulsats till spån- och tippbehållare, polyamid, 4 delar
Bärförmåga / hjul 450 kg

919970 450