


## Tippbehållare med låg höjd, lackerad, Trågvolum: 1000l



### Beställningsdata

Ordernummer	919955 1000
GTIN	2050001937469
Artikelklass	94B

### Beskrivning

#### Utförande:

Tippbehållare **för fasta ämnen** med **låg konstruktionshöjd** och gynnsam tippvinkel. Tippning kan ske på godtycklig höjd med ett linsystem.

Trågplåten har kantprofil runt om och en stabil bottenram med gaffelfickor. En säkring förhindrar oavsiktlig avglidning och vältning.

Inkörningsfickornas invändiga mått  $A \times D = 200 \times 60$  mm.

#### Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

### Teknisk beskrivning

Längd	1640 mm
lyftförmåga	1500 kg
höjd	780 mm
Användningsområde	för fasta material
avstånd, gaffelfickor B	495 mm

Bredd	1280 mm
vikt	184 kg
Trågvolyt	1000 l
Tippkanternas höjd	565 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktslag	Tippbehållare

## Tillbehör

Hjulsats till spån- och tippbehållare, polyamid, 4 delar  
Bärförmåga / hjul 450 kg

919970 450