



Lettringsverktyg Vänster, Skaftmått: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	290019 12
GTIN	4030741660696
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.

- **Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.**
- **Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.**

Teknisk beskrivning

skaft höjd	12 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	15 mm
för lettringshål- \varnothing d ₂	4 mm
Axel	299910 6
för lettringsbredd b	4 mm
skaftbredd	12 mm
Arbetsområde	0 - 15 mm
för lettrad profil	RAA 2×AA
för lettrad profil	RBL 2×BR
för lettrad profil	RBR 2×BL
för lettrad profil	RAA 1×AA

för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°
Produktslag	Lettringsverktyg