

**KOMET® Unisix® vändskär, BK7935, Beteckning typ W29: 10-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236910 10-010
GTIN	4047109286252
Artikelklass	24T

**Beskrivning****Passar till:**

Nr 236630; 236635; 236650

**OBS!:**

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	WOEX 030204
Beteckning	10-010
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/v
Antal byten/skär	3
Sort	BK7935
Typ	INOX
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		