

**KOMET® Unisix® vändskär, BK7935, Beteckning typ W29: 50-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236910 50-010
GTIN	4047109292369
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr 236685; 236686

OBS!:**Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.****Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	WOEX 100504
Beteckning	50-010
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,2 mm/v
Sort	BK7935
Typ	INOX
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		