


**KOMET® Unisix® vändskär, BK7935, Beteckning typ W29: 34-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236910 34-010
GTIN	4047109292352
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

OBS!:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Teknisk beskrivning

Beteckning	34-010
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,15 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 06T304
Antal byten/skär	3
Sort	BK7935
Typ	INOX
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		