



## KOMET REAMAX® TS brotschhuvud H7 HM ASG3000, DGB-P, NominellØ D: 25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	239822 25
GTIN	
Artikelklass	27E

### Beskrivning

#### Utförande:

Raktandade brotschhuvuden, **färdigslipade för passning H7.**

Applikationsanpassad skärgeometri. Justerbara i  $\mu$ -området för slitagekompensation och för att uppnå minimala grundtoleranser fr.o.m. IT4. För genomgående hål upp till  $5 \times D$ .

I geometri **ASG3000** med skärfasvinkel  $45^\circ$  och extra spånspår för säker spånavgång längs skäret. För **bottenhål och genomgående hål.**

#### OBS!:

- **Andra storlekar kan fås med kort leveranstid på begäran.**
- **Passande hållare, se nr 239880 – 239940.**
- **Riktvärden för användning gäller genomgående hål.**

### Teknisk beskrivning

NominellØ D	25 mm
Matning f i stål < $750 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm/v
Antal skär Z	6
Skärlängd $l_1$	6 mm
huvudets längd l	20 mm
för hållare nr 239880 – 239940	22 – 26,99

Beläggning	DGB-P
Borrtolerans	H7
Användning vid håltyp	vid bottenhål och genomgående hål
Invändig	ja
Produktslag	Skärinsats för brotschning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
GGG	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	lämplig		