

Tippbehållare med avrullningssystem, lackerad, Trågvolum: 300l



Beställningsdata

Ordernummer	919950 300
GTIN	2050001936790
Artikelklass	94B

Beskrivning

Utförande:

Tippbehållare **ör fasta ämnen** med väl avvägd lasttyngdpunkt. Tippning kan ske på godtycklig höjd med ett linsystem.

Trågplåten har kantprofil runt om och en stabil bottenram med gaffelfickor. En säkring förhindrar oavsiktlig avglidning och vältning.

Inkörningsfickornas invändiga mått A×D = 200×80 mm.

Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Teknisk beskrivning

vikt	112 kg
Tipsäkring	ja
med vajer	ja
höjd	835 mm
lyftförmåga	750 kg

Bredd	770 mm
avstånd, gaffelfickor B	300 mm
Längd	1260 mm
Användningsområde	för fasta material
Trågvoly m	300 l
Tippkanternas höjd	740 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktslag	Tippbehållare

Tillbehör

Hjulsats till spån- och tippbehållare, polyamid, 4 delar
Bärförmåga / hjul 450 kg

919970 450