



ROTO-DRIVE-avgradare med yttergradningshuvud Ø 4 – 18



Beställningsdata

Ordernummer	838655
GTIN	7290005395444
Artikelklass	83G

Beskrivning

Utförande:

Handtag med vridbart lagrade, utbytbara gradningshuvuden. Enkel hantering tack vare vevsystem.

Användningsdata:

För ren och enkel gradning, fasning eller efterarbetning av håll, ytterdiametrar, gängor och spår.
totallängd: 155 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	155 mm
Produktslag	Avgradare

Tillbehör

Hågradningshuvud 90°, med HSS TiN-belagt skaft Gradningshuvudets Ø 10,4 mm	838611 10,4
Hålgradningshuvud HSS 90°, med skaft Gradningshuvudets Ø 20 mm	838610 20
Kniv för O-ringspår HSS	838760
Renskniv för innergänga HSS	838710

Hålgradningshuvud HSS 90°, med skaft Gradningshuvudets Ø 6,3 mm	838610 6,3
Hålgradningshuvud HSS 90°, med skaft Gradningshuvudets Ø 10,4 mm	838610 10,4
Hålgradningshuvud HSS 90°, med skaft Gradningshuvudets Ø 3,2 mm	838610 3,2
Utvändigt gradningshuvud HSS för Ø 4 – 18 mm	838660