

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261352 16/07
GTIN	4045197941527
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	11 mm
totallängd L	150 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	19,5 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
ISO-kod hållare	A16M SVVCR/L07
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Skrivsats för vändskär	269028 27
Huvudängd L ₁	36 mm
Halsbredd L ₄	12,9 mm
Effektivt djup T	6 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200