

**Garant****VC.T 070204, Sort: HB7125-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Artikelklass	211

### Teknisk beskrivning

Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	VF
Sort	HB7125-1
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 180 m/min
ISO-kod vändskär	VCMT 070204

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning