

**Sticksvärd stål, neutral, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 19/2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273000 19/2,2
GTIN	4045197941602
Artikelklass	22B

Beskrivning**Användningsdata:**

Endast i kombination med stickstålsplattor nr 273010.

Passar till:

Hållare nr 273896 – 273898 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

leveransinnehåll:

Inklusive nyckel för plattbyte.

Teknisk beskrivning

Bredd b ₂	1,6 mm
Höjd h ₁	15,5 mm
Bladhöjd h ₅	19 mm
Spårbredd w	2,2 mm
för max. arbetsstycke-Ø	40 mm
totallängd L	86 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

