

**Fasfräs 45°, weldon-skaft, Typ: 30****Beställningsdata**

Ordernummer	216625 30
GTIN	4045197941244
Artikelklass	220

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
max. avfasningsdiameter D_{\max}	42,3 mm
Utkragningslängd L_1	32 mm
Passande vändskär	SP..09T308
totallängd L_{tot}	100 mm
Skrivsats för vändskär	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
$\varnothing D$	30 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Invändig	nej
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0
Nm

211750 3,0