


**Garant****CNMG 120408, Sort: HB730-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	35 - 230 m/min
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	XUM
Primäranvändning	UNI
Sort	HB730-1
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,2 - 0,6 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	Nano-PVD

ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning