

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261353 8/05
GTIN	4045197941596
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	5 mm
totallängd L	80 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Spännhöjd L ₂	7,5 mm
Huvudängd L ₁	15 mm
Skruvsats för vändskär	269028 26
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	10,2 mm
Mittförskjutning L ₃	5,5 mm
ISO-kod hållare	A08F SVVCR/L05
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Halsbredd L ₄	6 mm
Effektivt djup T	3,5 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200