

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 27
totallängd L	140 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
ISO-kod hållare	A12L SVJCR/L07
Huvudängd L ₁	18 mm
Mittförskjutning L ₃	2 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Halsbredd L ₄	7,8 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	13 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200