

**Garant****DNMG 110404, Sort: HB730-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 110404 HB730-1 Sort: HB730-1  
spån-brytare: XUM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 35 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	XUM
Matning $f$	0,2 - 0,6 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	35 - 230 m/min
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	snitt intermittent

Sort	HB730-1
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 6 mm
Beläggning	Nano-PVD
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning