

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	11 mm
totallängd L	150 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	19,5 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
ISO-kod hållare	A16M SVLCR/L07
Inställningsvinkel κ	95 grad
Spännhöjd L_2	15 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
Huvudängd L_1	36 mm
Halsbredd L_4	14,5 mm

Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659905 200
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon Torx®-profil TX6	675155 TX6
Momentskruvdragaremed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659956 200