

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261338 8/05
GTIN	4045197941275
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	5 mm
Mittförskjutning L ₃	3 mm
ISO-kod hållare	A08F SVJCR/L05
Huvudängd L ₁	15 mm
totallängd L	80 mm
Skruvsats förvändskär	269028 26
Passande vändskär	VC.. 0501..
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	8 mm
Spännhöjd L ₂	7,5 mm
Halsbredd L ₄	6 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5

674248 TX5

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200