

Garant**DNMG 150604, Sort: HB730-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150604 HB730-1 Sort: HB730-1
spån-brytare: XUM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 6 mm
Matning f : 0,2 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 35 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,2 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	35 - 230 m/min

Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
spån-brytare	XUM
Primäranvändning	UNI
Sort	HB730-1
Beläggning	Nano-PVD
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning