

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261347 8/05
GTIN	4045197941480
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	15 mm
totallängd L	80 mm
Spännhöjd L ₂	7,5 mm
ISO-kod hållare	A08F SVLCR/L05
Passande vändskär	VC.. 0501..
Vändskärsstorlek	5 mm
Halsbredd L ₄	6 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	9,2 mm
Skrivsats förvändskär	269028 26
Inställningsvinkel κ	95 grad
Mittförskjutning L ₃	5 mm
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659905 200
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon Torx®-profil TX5	675155 TX5
Momentskruvdragaremed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659956 200