

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	13 mm
ISO-kod hållare	A12L SVJCR/L07
Mittförskjutning L_3	2 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Inställningsvinkel κ	142 grad
Spännhöjd L_2	11 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
totallängd L	140 mm
Halsbredd L_4	7,8 mm
Huvudängd L_1	18 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200