

**Garant****VCMT 070202, Sort: HB7125-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Artikelklass	211

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	VF
Primäranvändning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 180 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7125-1
Matning $f$	0,03 - 0,2 mm/v
ISO-kod vändskär	VCMT 070202

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning