

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261339 8/05
GTIN	4045197941305
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Spännhöjd $L_2$	7,5 mm
Huvudängd $L_1$	15 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	8 mm
ISO-kod hållare	A08F SVJCR/L05
totallängd L	80 mm
Mittförskjutning $L_3$	3 mm
Halsbredd $L_4$	6 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	142 grad
Vändskärsstorlek	5 mm
Skrivsats för vändskär	269028 26
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5

674248 TX5

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200