

Tippbehållare med avrullningssystem, lackerad, Trågvolum: 1200l



Beställningsdata

Ordernummer	919950 1200
GTIN	2050001937421
Artikelklass	94B

Beskrivning

Utförande:

Tippbehållare **ör fasta ämnen** med väl avvägd lasttyngdpunkt. Tippning kan ske på godtycklig höjd med ett linsystem.

Trågplåten har kantprofil runt om och en stabil bottenram med gaffelfickor. En säkring förhindrar oavsiktlig avglidning och vältning.

Inkörningsfickornas invändiga mått A×D = 200×80 mm.

Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Teknisk beskrivning

höjd	1095 mm
avstånd, gaffelfickor B	600 mm
med vajer	ja
Tippsäkring	ja
Användningsområde	för fasta material

Trågvoly m	1200 l
lyftförmåga	1500 kg
Bredd	1070 mm
vikt	200 kg
Längd	1720 mm
Tippkanternas höjd	960 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktslag	Tippbehållare

Tillbehör

Hjulsats till spån- och tippbehållare, polyamid, 4 delar
Bärförmåga / hjul 450 kg

919970 450