

**Lyftbordsvagn, bärförmåga: 250kg****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 919917 250    |
| GTIN         | 4017976068329 |
| Artikelklass | 96D           |

**Beskrivning****Utförande:**

Profilstål-/stålplåtkonstruktion med kraftig rörglidbygel.

Hydraulpump med förkromad kolv. Manövrering med pedal. Sänkventil i handtaget för manövrering med stor precision.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), polyuretandäck.

**Lackering:**

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Ø hjul          | 125 mm       |
| Längd           | 1020 mm      |
| bärförmåga      | 250 kg       |
| lyftintervall   | 330 - 910 mm |
| lastytans längd | 830 mm       |
| Bredd           | 500 mm       |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| vikt            | 78 kg         |
| lastytans bredd | 500 mm        |
| Produktslag     | Lyftbordsvagn |