

**Sticksvärd stål, neutral, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 32/3,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273000 32/3,1
GTIN	4045197941657
Artikelklass	22B

**Beskrivning****Användningsdata:**

Endast i kombination med stickstålsplattor nr 273010.

**Passar till:**

Hållare nr 273896 – 273898 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

**leveransinnehåll:**

Inklusive nyckel för plattbyte.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	3,1 mm
Bladhöjd h <sub>5</sub>	32 mm
för max. arbetsstycke-Ø	100 mm
Höjd h <sub>1</sub>	24,7 mm
Bredd b <sub>2</sub>	2,4 mm
totallängd L	150 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

