

**Stickvärd stål, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 19/3,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273000 19/3,1
GTIN	4045197941619
Artikelklass	22B

Beskrivning**Användningsdata:**

Endast i kombination med stickstålsplattor nr 273010.

Passar till:

Hållare nr 273896 – 273898 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

leveransinnehåll:

Inklusive nyckel för plattbyte.

Teknisk beskrivning

Bladhöjd h ₅	19 mm
Bredd b ₂	2,4 mm
för max. arbetsstycke-Ø	40 mm
Spårbredd w	3,1 mm
Höjd h ₁	15,4 mm
totallängd L	86 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Stickvärd

