

**Stickvärd stål, neutral, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 26/3,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273000 26/3,1
GTIN	4045197941633
Artikelklass	22B

Beskrivning**Användningsdata:**

Endast i kombination med stickstålsplattor nr 273010.

Passar till:

Hållare nr 273896 – 273898 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

leveransinnehåll:

Inklusive nyckel för plattbyte.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	3,1 mm
Höjd h ₁	21,1 mm
Bladhöjd h ₅	26 mm
för max. arbetsstycke-Ø	75 mm
Bredd b ₂	2,4 mm
totallängd L	110 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Stickvärd

