

**Klämvriddhållarsats, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	265131 25
GTIN	4045197941848
Artikelklass	29W

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	150 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	20 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	21,5 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	25 mm
Passande vändskär	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
ISO-kod hållare	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Serie	QuickTurn
Skaftmått	25 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Reservdel	269981 3
Norm	DIN ISO 5610

Användning	Vänster
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Reservdelssats verktygshållare Typ 3	269981 3
Skärhållare Skaft- / vändskärs-storlek 25/12 mm	260007 25/12
Skärhållare Skaft- / vändskärs-storlek 25/11 mm	260309 25/11
Skärhållare Skaft- / vändskärs-storlek 25/12 mm	260707 25/12