

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB8630, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	213588 INOX
GTIN	4045197941046
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4\text{mm}$.

Teknisk beskrivning

Typ	INOX
Matning f_z per tand	0,22 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SEMT 1305 AGSR
Sort	HB8630
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		