

**Garant****Excenterhylsa, ØD3 H7: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290391 25
GTIN	4045197942159
Artikelklass	29K

**Beskrivning****Utförande:**

Med ett inställningsområde på som mest  $\pm 0,5$  mm.

Ett delstreck på skalan motsvarar 0,03 mm.

**Användningsdata:**

För finjustering av spår- och profilstöthållare på svarvar utan Y-axel.

**Passar till:**

Spår- och profilhållare nr 290330 – 290359.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	40 mm
L <sub>1</sub>	50 mm
L <sub>2</sub>	40 mm
för Ø D <sub>5</sub>	20 mm
Produktslag	Excenterhylsa

