

Garant**Excenterhylsa, ØD3 H7: 40mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 290392 40 |
| GTIN | 4045197942197 |
| Artikelklass | 29K |

Beskrivning**Utförande:**

Med ett inställningsområde på som mest $\pm 0,5$ mm.

Ett delstreck på skalan motsvarar 0,03 mm.

Användningsdata:

För finjustering av spår- och profilstöthållare på svarvar utan Y-axel.

Passar till:

Spår- och profilhållare nr 290330 – 290359.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|---------------|
| L ₂ | 65 mm |
| L ₁ | 80 mm |
| Ø D ₂ | 55 mm |
| för Ø D ₃ | 25 mm |
| Produktslag | Excenterhylsa |

