

Garant**Spåravstickningsplatta, HB7010, Spårbredd w: 0,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273665 0,5
GTIN	4045197942203
Artikelklass	21L

Beskrivning**Användningsdata:**

Med stickhållare för skärbredd 3 mm.

OBS!:

Skärhållarna måste efterbearbetas så att de passar till stickbredden.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
för låsring enligt DIN471/472	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Spårbredd w	0,5 mm
a_r	1,3 mm
Primäranvändning	P
Sekundär användning	K
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010
Spår enligt norm	DIN 472

Spår enligt norm	DIN 471
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvavning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	230 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	70 m/min	S
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
CuZn	lämplig	250 m/min	N
Uni	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		