



## Eco lettringsformverktyg universal, Skaftmått: 8 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290035 8
GTIN	4030741290657
Artikelklass	29I

### Beskrivning

#### Utförande:

Kan användas konventionellt.

#### OBS!:

Centrumhöjden måste ställas in.

för lettrad profil: RBL 1×BR

för lettrings-Ø d<sub>1</sub>: 15 mm

för lettringsbredd b: 4 mm

för lettringshål-Ø d<sub>2</sub>: 4 mm

Arbetsområde: 3 - 20 mm

Axel: 299911 2

### Teknisk beskrivning

Axel	299911 2
skaftbredd	8 mm
skafthöjd	8 mm
för lettringshål-Ø d <sub>2</sub>	4 mm
Arbetsområde	3 - 20 mm
för lettringsbredd b	4 mm
för lettrings-Ø d <sub>1</sub>	15 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RGV30° 1×GE30°

för lettrad profil	RGE30° 1×GV30°
för lettrad profil	RAA 1×AA
för lettrad profil	RBR 1×BL
för lettrad profil	RBL 1×BR
Produktslag	Lettringsverktyg