



## ECO lettringsfräsverktyg Höger, Skaftmått: 16 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290238 16
GTIN	4030741290459
Artikelklass	29I

### Beskrivning

#### Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.  
 för lettrad profil: RGE45° BL/BR15°  
 för lettrings-Ø d<sub>1</sub>: 15 mm  
 för lettringsbredd b: 4 mm  
 för lettringshål-Ø d<sub>2</sub>: 8 mm  
 Arbetsområde: 3 - 50 mm  
 HM-bussning, täckbricka, skruv: 299920 4

### Teknisk beskrivning

skaftbredd	16 mm
Arbetsområde	3 - 50 mm
för lettringsbredd b	4 mm
skaft höjd	16 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv	299920 4

för lettringshål- $\varnothing$ d <sub>2</sub>	8 mm
för lettrings- $\varnothing$ d <sub>1</sub>	15 mm
för lettrad profil	RGE30° 2×AA
för lettrad profil	RGE45° BL/BR15°
Produktslag	Lettringsverktyg