

**Garant****Ändfräsdorn cylindrisk, med kylkanalhål, SK 40 A = 300, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301139 16
GTIN	4045197942241
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Förstorad anliggningsyta vid kragen.

**Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

**Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv och medbringare.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

**OBS!:**

Andra storlekar vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Frässpindellängd L <sub>4</sub>	17 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	16 mm
utkragningslängd A-mått	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
fäste	SK 40 A = 300
Norm	DIN 6357

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn