

**Garant****Ändfräsdorn cylindrisk, med kylkanalhål, SK 50 A = 200, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 301151 22     |
| GTIN         | 4045197942272 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Förstorad anliggningsyta vid kragen.

**Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.****Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv och medbringare.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

**OBS!:**

Andra storlekar vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| utkragningslängd A-mått         | 200 mm        |
| Dorndiameter d <sub>1</sub>     | 22 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>                | 48 mm         |
| Frässpindellängd L <sub>4</sub> | 19 mm         |
| fäste                           | SK 50 A = 200 |
| Norm                            | DIN 6357      |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Hållare norm                       | ISO 7388-1                       |
| Form                               | AD                               |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 6 µm                           |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                              |
| Svängning                          | dämpad                           |
| Produktslag                        | Ändfräsdorn                      |