

Garant**Ändfräsdorn cylindrisk, med kylkanalhål, SK 50 A = 300, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301152 16
GTIN	4045197942296
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Förstorad anliggningsyta vid kragen.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningssskruvar nr 309860; 309861.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d ₁	16 mm
Ø D ₂	38 mm
Frässpindellängd L ₄	17 mm
utkragningslängd A-mått	300 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
fäste	SK 50 A = 300

Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn