

**Garant****Ändfräsdorn cylindrisk, med kylkanalhål, SK 50 A = 300, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301152 27
GTIN	4045197942418
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Förstorad anliggningsyta vid kragen.

**Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

**Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv och medbringare.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

**OBS!:**

Andra storlekar vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	27 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	21 mm
utkragningslängd A-mått	300 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	27 mm
fäste	SK 50 A = 300

Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn