



Laseravståndsmätare DISTO™, Typ: X4



Beställningsdata

Ordernummer	465550 X4
GTIN	7640110697870
Artikelklass	47C

Beskrivning

Utförande:

Slagfast plasthölje med lättmanövrerad symbolknappsats. Högklassig **Leica-glasoptik** i ett extra temperaturbeständigt och stabilt **magnesiumhölje**. Belyst och roterande färgskärm som ger optimal läsbarhet. Power Range Technology™ för mätningar **upp till 150 m utan måltavla**. Laserklass 2 enligt ISO 16331-1 kontrollerad. Den **inbyggda 360° lutningsmätaren** visar ett objekts lutning när du placerar instrumentet på det vilket möjliggör indirekt höjdmätning. Flerfunktionsändstycke för mätning i hörn. Stänkvattenskyddad och dammtät tack vare gummitätning. Förseglad, tvättbar knappsats. Stabilt frontgummi skyddar optiken och dämpar även vid lättare fall.

Med **digital målsökare** (4x zoom) för mätningar över stora avstånd eller vid solsken.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Skyddsväska och skyddspåse. Inklusive 2x batteri nr 081561 stl. LR6.

OBS!:

Dataöverföring via Bluetooth® Smart; även till smartphones med appen Leica "DISTO™ Plan" (Android från version 4.3, Apple från iPhone 4s). Skapa skisser enkelt.

Teknisk beskrivning

räckvidd	150 m
IP-skyddsklass	IP 65
Mätnoggrannhet	±1,0 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
addition/subtraktion	ja
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Antal ingående batterier	2
senaste mätningar sparas	ja
stativgänga	1/4 UNC tum
lutningssensor	360 grad
yt- och volymberäkning	ja
strömförsörjning	081561 LR6
flerfunktionsändstycke	ja
Längd	132 mm
vikt	184 g
höjd	29 mm
digital målsökare med zoom	4x
Bredd	56 mm
indirekt mätning (Pythagoras)	ja
minimal-/maximalmätning	ja
Energiförsörjning	Batteridriven
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
laserklass enligt IEC 825-1	2
Produktslag	Avståndsmätare

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6

081561 LR6