



## Laseravståndsmätare DISTO™, Typ: X4SET



### Beställningsdata

Ordernummer	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Artikelklass	47C

### Beskrivning

#### Utförande:

Slagfast plasthölje med lättmanövrerad symbolknappsats. Högklassig **Leica-glasoptik** i ett extra temperaturbeständigt och stabilt **magnesiumhölje**. Belyst och roterande färgskärm som ger optimal läsbarhet. Power Range Technology™ för mätningar **upp till 150 m utan måltavla**. Laserklass 2 enligt ISO 16331-1 kontrollerad. Den **inbyggda 360° lutningsmätaren** visar ett objekts lutning när du placerar instrumentet på det vilket möjliggör indirekt höjdmätning. Flerfunktionsändstycke för mätning i hörn. Stänkvattenskyddad och dammtät tack vare gummitätning. Förseglad, tvättbar knappsats. Stabilt frontgummi skyddar optiken och dämpar även vid lättare fall.

Med **digital målsökare** (4x zoom) för mätningar över stora avstånd eller vid solsken.

**Rumslig mätning med P2P-teknik.** Även av svåråtkomliga punkter. Vid användning av DISTO™ Plan-appen kan dimensionerade ritningar exporteras som CAD-filer.

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Skyddsväska och skyddspåse. Inklusive 2x batteri nr 081561 stl. LR6.

Inklusive stativadapter DST360, stativ TRI120 och väska.

#### OBS!:

Dataöverföring via Bluetooth® Smart; även till smartphones med appen Leica "DISTO™ Plan" (Android från version 4.3, Apple från iPhone 4s). Skapa skisser enkelt.

## Teknisk beskrivning

strömförsörjning	081561 LR6
Mätnoggrannhet	±1,0 mm
stativgänga	1/4 UNC tum
yt- och volymlräkning	ja
Antal ingående batterier	2
IP-skyddsklass	IP 54
räckvidd	150 m
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
addition/subtraktion	ja
minimal-/maximalmätning	ja
senaste mätningar sparas	ja
lutningssensor	360 grad
höjd	29 mm
digital målsökare med zoom	4x
indirekt mätning (Pythagoras)	ja
vikt	184 g
Längd	132 mm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
flerfunktionsändstycke	ja
Bredd	56 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
laserklass enligt IEC 825-1	2
Produktslag	Avståndsmätare

---

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6

081561 LR6